




VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

真空ゲージ VAM-Dは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 取付け用ブラケット、取付けフレーム

技術資料

属性	値
測定範囲 [bar]	-1,0 ... 10,0 bar
グリッパーの長さ L	30.00 mm
幅B	30.00 mm
真空接続口	G1/8-M



デザインデータ VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L	30.00 mm
幅B	30.00 mm
高さ H1	37.00 mm
高さ H	21.80 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	5.6 mm
スレッドG2	M5-F
グリッパーの長さ LG2	9.3 mm
スパナサイズ SW1	12.0 mm
グリッパーの長さ LG4	4.0 mm

Art.-Nr.: 10.07.02.00055



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 40/65 (ホース含む)
最大過圧安全性	3.0 bar
質量	40.0 g
測定値表示	3桁・7セグメントLED表示
測定媒体	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス
繰り返し精度	測定範囲 ± 1 %
測定範囲 [bar]	-1,0 ... 10,0 bar
作動温度	0 ~ 50 °C
製品ファミリー	VAM-D



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.02.00055



データアクセサリを注文する 10.07.02.00055

Typ		製品コード
取付ブラケット	BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS	10.06.02.00425
取付フレーム	EINB-RAx8.5x30 VS	10.06.02.00427

