

Art.-Nr.: 10.07.04.00004

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	20,0 Shore A
Materiale della guarnizione	EPDM
Tipo di materiale	Gommapiuma
Diametro esterno D	12,00 mm


DI-SCHN 12 MOS EPDM-20

Il spago di tenuta DI-SCHN viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcolo 1 m.

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Diametro esterno D	12,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 E3



Dati di costruzione DI-SCHN 12 MOS EPDM-20

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Raggio min. di piegatura	10,0 mm
Famiglia di prodotti	DI-SCHN



Spago di tenuta

## DI-SCHN 12 MOS EPDM-20



Art.-Nr.: 10.07.04.00004



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.07.04.00004](http://www.schmalz.com/10.07.04.00004)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00004](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00004)