

Art.-Nr.: 10.07.04.00004




技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	20.0 Shore A
シール材	EPDM
材質種類	発泡ゴム、スポンジ
外径D	12.00 mm

DI-SCHN 12 MOS EPDM-20

シーリングコード DI-SCHNは任意の長さで納品されます。(単位: 1 m)



デザインデータ

属性	価値
外径D	12.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。

デザインデータ DI-SCHN 12 MOS EPDM-20



技術資料

属性	価値
最小変形半径	10.0 mm
製品ファミリー	DI-SCHN

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.04.00004

シーリングコード

DI-SCHN 12 MOS EPDM-20



Art.-Nr.: 10.07.04.00004



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.04.00004



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.04.00004