


Art.-Nr.: 10.07.04.00010



DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR

シーリングコード DI-PROFは、ご希望の長さに応じて、1 m単位でご購入いただけます。


技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	20.0 Shore A
シール材	EPDM
材質種類	発泡ゴム
幅B	10.00 mm
高さ H	20.00 mm
フォーム	半円形

デザインデータ

属性	価値
幅B	10.00 mm
高さ H	20.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。



デザインデータ DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR



Art.-Nr.: 10.07.04.00010



技術資料

属性	値
材質の硬度 [ショアA]	20.0 Shore A
質量	89.0 g
シール材	EPDM
推奨スロット幅×スロット深さ[mm]	11x10
製品ファミリー	DI-PROF



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.04.00010

