

Art.-Nr.: 10.07.04.00011




DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

El perfil hermetizante DI-PROF se suministra en la longitud deseada. Unidad de cálculo 1 m.

Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Material de junta	EPDM
Tipo de material	Espuma de caucho
Anchura B	12,00 mm
Altura H	17,00 mm
Formulario	semicircular

Datos de diseño



Datos de diseño DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

Atributo	Valor
Anchura B	12,00 mm
Altura H	17,00 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3



Art.-Nr.: 10.07.04.00011



Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Peso	72,0 g
Material de junta	EPDM
Anchura de ranura recomendada x profundidad de ranura [mm]	13x10
Familia de productos	DI-PROF



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.04.00011

