

Art.-Nr.: 10.07.04.00012




## 技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	20.0 Shore A
シール材	天然ゴム NK
材質種類	発泡ゴム
幅B	8.00 mm
高さ H	14.00 mm
フォーム	シールリップ付き

DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL

シーリングコード DI-PROFは、ご希望の長さに応じて、1 m単位でご購入いただけます。



デザインデータ DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL

## デザインデータ

属性	価値
幅B	8.00 mm
高さ H1	7.00 mm
高さ H	14.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。

シーリングコード

# DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL



Art.-Nr.: 10.07.04.00012



## 技術資料

属性	値
材質の硬度 [ショアA]	20.0 Shore A
質量	54.0 g
シール材	天然ゴム NK
推奨スロット幅×スロット深さ[mm]	9x6.5
製品ファミリー	DI-PROF



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.07.04.00012](http://www.schmalz.co.jp/10.07.04.00012)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.04.00012](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.04.00012)