

Art.-Nr.: 10.07.04.00041




DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

シーリングコード DI-PROFは、ご希望の長さに応じて、1 m単位でご購入いただけます。

技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	20.0 Shore A
シール材	天然ゴム NK
幅B	30.00 mm
高さ H	25.00 mm



デザインデータ DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

デザインデータ

属性	価値
幅B1	32.00 mm
幅B2	2.00 mm
幅B	30.00 mm
高さ H1	53.00 mm
高さ H2	8.00 mm
高さ H	25.00 mm
幅B3	24.00 mm
高さ H3	10.00 mm
高さH4	17.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.07.04.00041



技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	20.0 Shore A
質量	1,201.20 g
シール材	天然ゴム NK
製品ファミリー	DI-PROF



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.04.00041

