


Art.-Nr.: 10.07.04.00052



DI-SCHN 4 MOS EPDM-20

シーリングコード DI-SCHNは任意の長さで納品されます。(単位: 1 m)



デザインデータ DI-SCHN 4 MOS EPDM-20



技術資料

| | |
|---------|---------|
| 最小変形半径 | 10.0 mm |
| 製品ファミリー | DI-SCHN |

技術資料

| | |
|--------------|--------------|
| 材質の硬度 [ショアA] | 20.0 Shore A |
| シール材 | EPDM |
| 材質種類 | 発泡ゴム、スポンジ |
| 外径D | 4.00 mm |

デザインデータ

| | |
|-----|---------|
| 外径D | 4.00 mm |
|-----|---------|

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。

