Profil d'étanchéité (mètre)

DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Art.-Nr.: 10.07.04.00054



DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Données techniques

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	20,0 Shore A
Matière d'étanchéité	Caoutchouc naturel NK
Type de matière	Caout. mousse
Largeur B	4,00 mm
Hauteur H	6,00 mm
Formulaire	semi-circulaire

Le profil d'étancheité DI-PROF est livré en longueur souhaitée. Unité de commande 1 m.



Données de construction DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Données de construction

Attribut	Valeur
Largeur B	4,00 mm
Hauteur H	6,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 E3

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Profil d'étanchéité (mètre)

DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Art.-Nr.: 10.07.04.00054

Données techniques

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	20,0 Shore A
Poids propre	20,0 g
Matière d'étanchéité	Caoutchouc naturel NK
Famille de produits	DI-PROF

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.07.04.00054**

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr