


Art.-Nr.: 10.07.06.00241



FLK-HD G1/4-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Temperatura de uso	-5 ... 130 °C
Rosca G1	G1/4"-HE
Rosca G2	M6-MA



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	31,60 mm
Diámetro exterior D	69,00 mm
Diámetro nominal dn	9,00 mm
Diámetro interior d	6,40 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Rosca G2	M6-MA
Longitud de rosca LG2	10,5 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	5,0 mm

Datos de diseño FLK-HD G1/4-IG



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.06.00241


WWW.SCHMALZ.COM/10.07.06.00241