

Vakumschlauch (Meter)

VSL 4-2 PU MI-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00001




Technische Daten

Attribut	Wert
Material Schlauch	PU
Verlegeradius min.	20,0 mm
Farbe	Milchig-transparent
Länge max.	50,00 m
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur	-40 ... 60 °C
Außendurchmesser D	4,00 mm
Innendurchmesser d	2,00 mm

VSL 4-2 PU MI-TR

Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.

Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Außendurchmesser D	4,00 mm
Innendurchmesser d	2,00 mm

Konstruktionsdaten VSL 4-2 PU MI-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00001

1

Art.-Nr.: 10.07.09.00001

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Material Schlauch	PU
Verlegeradius min.	20,0 mm
Länge max.	50,00 m
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur	-40 ... 60 °C
Gewicht/Meter	0,011 kg/m
Produktfamilie	VSL
Aufbau Schlauchtyp	4-2

Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.07.09.00001

**Bestelldaten Zubehör 10.07.09.00001**

Typ		Artikelnummer
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/4-AG 4	10.08.02.00203
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Steckverschraubung-Gerade	STVI-GE G1/4-IG 4	10.08.02.00152
Steckverschraubung-Gerade	STVI-GE G1/8-IG 4	10.08.02.00149
Steckverschraubung-T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Steckverschraubung-T	STV-T M5-AG 4	10.09.02.00038
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/4-AG 4	10.08.02.00157
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Steckverschraubung-Winkel	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G1/4-AG 4	10.08.02.00167
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF M5-AG 4	10.08.02.00165
Steckverbindung-T	SVB-T 4	10.09.02.00020

