

Art.-Nr.: 10.07.09.00002




Technische Daten

Material Schlauch	PU
Verlegeradius min.	35,0 mm
Farbe	Milchig-transparent
Länge max.	500,00 m
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 90 °C
Außendurchmesser D	6,00 mm
Innendurchmesser d	4,00 mm

VSL 6-4 PU MI-TR

Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.

Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle



Konstruktionsdaten

Außendurchmesser D	6,00 mm
Innendurchmesser d	4,00 mm

Konstruktionsdaten VSL 6-4 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00002



Technische Daten

Material Schlauch	PU
Verlegeradius min.	35,0 mm
Länge max.	500,00 m
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 90 °C
Gewicht/Meter	0,016 kg/m
Produktfamilie	VSL
Aufbau Schlauchtyp	6-4

Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!



Bestelldaten Zubehör 10.07.09.00002

Typ		Artikelnummer
Schlauchtülle	ST G1/8-AG 4 M5-ROH	10.08.03.00153
Schlauchtülle	ST M5-AG 4 M5-V	10.08.03.00152
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Steckverschraubung-Gerade	STVI-GE G1/4-IG 6	10.08.02.00153
Steckverschraubung-Gerade	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
Steckverschraubung-T	STV-T G1/4-AG 6	10.09.02.00042
Steckverschraubung-T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Steckverschraubung-Winkel	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Steckverschraubung-Winkel	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Steckverschraubung-Winkel	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G1/4-AG 6	10.08.02.00169
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Steckverbindung-T	SVB-T 6	10.09.02.00021

