

Art.-Nr.: 10.07.09.00003




技術資料

材質 ホース	PU
最小変形半径	45.0 mm
色	透明乳白色
グリップバーの長さは最大。	500.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 10.00 bar
作動温度	-35 ~ 60 °C
外径D	8.00 mm
内径d	6.00 mm

VSL 8-6 PU MI-TR

真空エア / 圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。ご注文時に長さをご指定下さい。

アクセサリ: ホースクランプ




デザインデータ

外径D	8.00 mm
内径d	6.00 mm

デザインデータ VSL 8-6 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00003



材質 ホース	PU
最小変形半径	45.0 mm
グリッパーの長さは最大。	500.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 10.00 bar
作動温度	-35 ~ 60 °C
質量 / メートル	0.027 kg/m
製品ファミリー	VSL
実現ホース種類	8-6

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。



発注データ アクセサリ 10.07.09.00003

Typ		本数
タケノコニップル	ST G1/4-AG 6 MS-V	10.08.03.00156
タケノコニップル	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/4-IG 8	10.08.02.00154
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/8-IG 8	10.08.02.00151
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/4-AG 8	10.09.02.00043
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/4-AG 8	10.08.02.00171
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G3/8-AG 8	10.08.02.00234
T字型ワンタッチホースコネクタ	SVB-T 8	10.09.02.00022

