

Art.-Nr.: 10.07.09.00006




### Technische Daten

Attribut	Wert
Material Schlauch	PVC, mit Gewebe
Farbe	Klar-transparent
Länge max.	50,00 m
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	bar
Einsatztemperatur	°C
Außendurchmesser D	21,00 mm
Innendurchmesser d	12,00 mm

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.

Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle



Konstruktionsdaten VSL 21-12 PVC-G KL-TR

### Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Außendurchmesser D	21,00 mm
Innendurchmesser d	12,00 mm



# Druckluftschlauch VSL 21-12 PVC-G KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00006



## Technische Daten

Attribut	Wert
Material Schlauch	PVC, mit Gewebe
Länge max.	50,00 m
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	bar
Einsatztemperatur	°C
Gewicht/Meter	0,297 kg/m
Aufbau Schlauchtyp	21-12

Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!



## Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.07.09.00006](http://www.schmalz.com/10.07.09.00006)



## Bestelldaten Zubehör 10.07.09.00006

Typ		Artikelnummer
Schlauschelle	SSB 12-22 ST-VZ	10.07.10.00160
Schlauschelle	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Schlauschelle	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Abdeckkappe (rechteckig)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Schlauchtülle	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
Schlauchtülle	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
Schlauchtülle	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
Schlauchtülle	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00006](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00006)