

Vakum hortumu (metre)

VSL 47-38 PVC-DS KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00009




VSL 47-38 PVC-DS KL-TR

Vakum/basıncı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Tel spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak	120,0 mm
Renk	Şeffaf-açık
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,88 ... 7,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-15 ... 65 °C
Dış çap D	47,00 mm
İç çap d	38,00 mm



Tasarım verileri VSL 47-38 PVC-DS KL-TR

Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	47,00 mm
İç çap d	38,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00009

Art.-Nr.: 10.07.09.00009

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Tel spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak	120,0 mm
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,88 ... 7,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-15 ... 65 °C
Ağırlık / Metre	0,896 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	47-38

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00009

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00009**

Typ		Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Hortum kelepçesi	SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005
Hortum manşonu	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170

