

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 47-38 PVC-DS KL-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00009




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con spirale metallica
Raggio di piegatura min.	120,0 mm
Colore	Chiaro-trasparente
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,88 ... 7,00 bar
Temperatura d'intervento	-15 ... 65 °C
Diametro esterno D	47,00 mm
Diametro interno d	38,00 mm

VSL 47-38 PVC-DS KL-TR

Il tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

Accessori disponibili: fascetta



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	47,00 mm
Diametro interno d	38,00 mm

Dati di costruzione VSL 47-38 PVC-DS KL-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00009

Art.-Nr.: 10.07.09.00009



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con spirale metallica
Raggio di piegatura min.	120,0 mm
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,88 ... 7,00 bar
Temperatura d'intervento	-15 ... 65 °C
Peso / metro	0,896 kg/m
Famiglia di prodotti	VSL
Tipo di tubo flessibile di design	47-38

Nota: Pressione di esercizio: in riferimento al fluido e alla temperatura ambiente di + 20 °C. Raggio minimo di piegatura: riferito al lato interno della curva del tubo flessibile in stato statico. Lunghezza massima: indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.09.00009



Ordinare gli accessori dati 10.07.09.00009

Typ		codice articolo
Fascetta	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Fascetta	SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005
Bocchetta	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170

