

Flexible de vide (mètre)

## VSL 47-38 PVC-DS KL-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00009




### Données techniques

| Attribut                                      | Valeur                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Matière tuyau                                 | PVC en câble spiralé dur |
| Rayon de flexion min.                         | 120,0 mm                 |
| Couleur                                       | Clear-transparent        |
| Longueur max.                                 | 50,00 m                  |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,88 ... 7,00 bar       |
| Température de travail                        | -15 ... 65 °C            |
| Diamètre extérieur D                          | 47,00 mm                 |
| Diamètre intérieur d                          | 38,00 mm                 |

VSL 47-38 PVC-DS KL-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



### Données de construction

| Attribut             | Valeur   |
|----------------------|----------|
| Diamètre extérieur D | 47,00 mm |
| Diamètre intérieur d | 38,00 mm |

Données de construction VSL 47-38 PVC-DS KL-TR



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00009](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00009)

Art.-Nr.: 10.07.09.00009

**Données techniques**

| Attribut                                      | Valeur                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Matière tuyau                                 | PVC en câble spiralé dur |
| Rayon de flexion min.                         | 120,0 mm                 |
| Longueur max.                                 | 50,00 m                  |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,88 ... 7,00 bar       |
| Température de travail                        | -15 ... 65 °C            |
| Poids propre / mètre                          | 0,896 kg/m               |
| Famille de produits                           | VSL                      |
| Type de tuyau de construction                 | 47-38                    |

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.09.00009](http://www.schmalz.com/10.07.09.00009)

**Données de commande accessoires 10.07.09.00009**

| Typ                |                      | Nombre d'article |
|--------------------|----------------------|------------------|
| Collier de serrage | SSB 32-50 ST-VZ      | 10.07.10.00004   |
| Collier de serrage | SSB 40-60 ST-VZ      | 10.07.10.00005   |
| Raccord de tuyau   | ST G1-1/2-AG 38 MS-V | 10.08.03.00170   |

