

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 47-38 PVC-DS KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00009




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PVC con espiral de alambre
Radio de flexión mín.	120,0 mm
Color	Claro-transparente
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,88 ... 7,00 bar
Temperatura de uso	-15 ... 65 °C
Diámetro exterior D	47,00 mm
Diámetro interior d	38,00 mm

VSL 47-38 PVC-DS KL-TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	47,00 mm
Diámetro interior d	38,00 mm

Datos de diseño VSL 47-38 PVC-DS KL-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00009

1

Art.-Nr.: 10.07.09.00009



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PVC con espiral de alambre
Radio de flexión mín.	120,0 mm
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,88 ... 7,00 bar
Temperatura de uso	-15 ... 65 °C
Peso / metro	0,896 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	47-38

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00009



Pedir accesorios de datos 10.07.09.00009

Typ		n
Abrazadera de tubo	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Abrazadera de tubo	SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005
Boquilla de tubo	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170

