

Art.-Nr.: 10.07.09.00011



VSL 48-40 PVC-PS GR


真空エア / 圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。ご注文時に長さをご指定下さい。

アクセサリ: ホースクランプ

技術資料

属性	価値
材質 ホース	硬質PVC螺旋付きワイヤ
最小変形半径	70.0 mm
色	灰色
グリップバーの長さは最大。	50.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.49 ~ 1.00 bar
作動温度	-20 ~ 70 °C
外径D	48.00 mm
内径d	40.00 mm

デザインデータ



デザインデータ VSL 48-40 PVC-PS GR

属性	価値
外径D	48.00 mm
内径d	40.00 mm

Art.-Nr.: 10.07.09.00011



技術資料

属性	価値
材質 ホース	硬質PVC螺旋付きワイヤ
最小変形半径	70.0 mm
グリップの長さは最大。	50.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.49 ~ 1.00 bar
作動温度	-20 ~ 70 °C
質量 / メートル	0.396 kg/m
製品ファミリー	VSL
実現ホース種類	48-40

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.09.00011



発注データ アクセサリ 10.07.09.00011

Typ	本数
ホースクランプ	SSD 43-48 ST-VZ 10.07.10.00020

