

Tubo flessibile per vuoto (metro)  
**VSL 48-40 PVC-PS GR**



Art.-Nr.: 10.07.09.00011




#### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con spirale in PVC
Raggio di piegatura min.	70,0 mm
Colore	grigio
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,49 ... 1,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 70 °C
Diametro esterno D	48,00 mm
Diametro interno d	40,00 mm

VSL 48-40 PVC-PS GR

Il tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

Accessori disponibili: fascetta



#### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	48,00 mm
Diametro interno d	40,00 mm

Dati di costruzione VSL 48-40 PVC-PS GR



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00011](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00011)

# Tubo flessibile per vuoto (metro)

## VSL 48-40 PVC-PS GR



Art.-Nr.: 10.07.09.00011



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con spirale in PVC
Raggio di piegatura min.	70,0 mm
Lunghezza max.	50,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,49 ... 1,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 70 °C
Peso / metro	0,396 kg/m
Famiglia di prodotti	VSL
Tipo di tubo flessibile di design	48-40

Nota: Pressione di esercizio: in riferimento al fluido e alla temperatura ambiente di + 20 °C. Raggio minimo di piegatura: riferito al lato interno della curva del tubo flessibile in stato statico. Lunghezza massima: indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.07.09.00011](http://www.schmalz.com/10.07.09.00011)



### Ordinare gli accessori dati 10.07.09.00011

Typ		codice articolo
Fascetta	SSD 43-48 ST-VZ	10.07.10.00020



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00011](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00011)