

Art.-Nr.: 10.07.09.00013




技術資料

属性	値
材質 ホース	PE
色	青
グリップバーの長さは最大。	100.00 m
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
外径D	4.00 mm
内径d	2.00 mm

VSL 4-2 PE BL

真空エア / 圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。ご注文時に長さをご指定下さい。

アクセサリ: ホースクランプ



デザインデータ

属性	値
外径D	4.00 mm
内径d	2.00 mm

デザインデータ VSL 4-2 PE BL



Art.-Nr.: 10.07.09.00013

技術資料

属性	価値
材質 ホース	PE
グリップの長さは最大。	100.00 m
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
質量 / メートル	0.087 kg/m
製品ファミリー	VSL
実現ホース種類	4-2

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.09.00013

発注データ アクセサリ 10.07.09.00013

Typ		本数
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 4	10.08.02.00203
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/4-IG 4	10.08.02.00152
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/8-IG 4	10.08.02.00149
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T M5-AG 4	10.09.02.00038
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 4	10.08.02.00157
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/4-AG 4	10.08.02.00167
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF M5-AG 4	10.08.02.00165
T字型ワンタッチホースコネクタ	SVB-T 4	10.09.02.00020