

Art.-Nr.: 10.07.09.00014




技術資料

属性	値
材質 ホース	PE
色	青
グリップバーの長さは最大。	100.00 m
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
外径D	6.00 mm
内径d	4.00 mm

VSL 6-4 PE BL

真空エア / 圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。ご注文時に長さをご指定下さい。

アクセサリ: ホースクランプ



デザインデータ

属性	値
外径D	6.00 mm
内径d	4.00 mm

デザインデータ VSL 6-4 PE BL

Art.-Nr.: 10.07.09.00014



技術資料

属性	価値
材質 ホース	PE
グリッパーの長さは最大。	100.00 m
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
質量 / メートル	0.145 kg/m
製品ファミリー	VSL
実現ホース種類	6-4

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.09.00014



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.09.00014

Art.-Nr.: 10.07.09.00014



発注データ アクセサリ 10.07.09.00014

Typ		本数
タケノコニップル	ST G1/8-AG 4 M5-ROH	10.08.03.00153
タケノコニップル	ST M5-AG 4 M5-V	10.08.03.00152
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/4-IG 6	10.08.02.00153
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/4-AG 6	10.09.02.00042
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/4-AG 6	10.08.02.00169
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
T字型ワンタッチホースコネクタ	SVB-T 6	10.09.02.00021

