

Art.-Nr.: 10.07.09.00015




技術資料

属性	値
材質 ホース	PE
色	青
グリップバーの長さは最大。	100.00 m
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
外径D	8.00 mm
内径d	6.00 mm

VSL 8-6 PE BL

真空エア / 圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。ご注文時に長さをご指定下さい。

アクセサリ: ホースクランプ



デザインデータ

属性	値
外径D	8.00 mm
内径d	6.00 mm

デザインデータ VSL 8-6 PE BL

Art.-Nr.: 10.07.09.00015

技術資料

属性	価値
材質 ホース	PE
グリッパーの長さは最大。	100.00 m
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
質量 / メートル	0.203 kg/m
製品ファミリー	VSL
実現ホース種類	8-6

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.09.00015

発注データ アクセサリ 10.07.09.00015

Typ		本数
タケノコニップル	ST G1/4-AG 6 MS-V	10.08.03.00156
タケノコニップル	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/4-IG 8	10.08.02.00154
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/8-IG 8	10.08.02.00151
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/4-AG 8	10.09.02.00043
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/4-AG 8	10.08.02.00171
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G3/8-AG 8	10.08.02.00234
T字型ワンタッチホースコネクタ	SVB-T 8	10.09.02.00022