

Flexible de vide (mètre)

VSL 48-38 PU-DS-AS TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00031




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PU, câble spiralé, antistatique
Rayon de flexion min.	29,0 mm
Couleur	Transparent
Longueur max.	20,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-1,00 ... 3,12 bar
Température de travail	-40 ... 90 °C
Diamètre extérieur D	48,00 mm
Diamètre intérieur d	38,00 mm

VSL 48-38 PU-DS-AS TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	48,00 mm
Diamètre intérieur d	38,00 mm

Données de construction VSL 48-38 PU-DS-AS TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00031

Art.-Nr.: 10.07.09.00031

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PU, câble spiralé, antistatique
Rayon de flexion min.	29,0 mm
Longueur max.	20,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-1,00 ... 3,12 bar
Température de travail	-40 ... 90 °C
Poids propre / mètre	0,520 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	48-38

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.09.00031

**Données de commande accessoires 10.07.09.00031**

Typ		Nombre d'article
Collier de serrage	SSD 42-46 ST-VZ	10.07.10.00156
Collier de serrage	SSD 43-48 ST-VZ	10.07.10.00020
Raccord de tuyau	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170

