

真空ホース (メートル)

VSL 48-38 PU-DS-AS TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00031



技術資料

属性	値
材質 ホース	PU、螺旋ワイヤ付き、帯電防止
最小変形半径	29.0 mm
色	透明
グリッパーの長さは最大。	20.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-1.00 ~ 3.21 bar
作動温度	-40 ~ 90 °C
外径D	48.00 mm
内径d	38.00 mm


VSL 48-38 PU-DS-AS TR

真空エア / 圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。ご注文時に長さをご指定下さい。

アクセサリ: ホースクランプ

デザインデータ

属性	値
外径D	48.00 mm
内径d	38.00 mm



デザインデータ VSL 48-38 PU-DS-AS TR



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.09.00031

1

真空ホース (メートル)

VSL 48-38 PU-DS-AS TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00031



技術資料

属性	値
材質 ホース	PU、螺旋ワイヤ付き、帯電防止
最小変形半径	29.0 mm
グリッパーの長さは最大。	20.00 m
圧力範囲（作動圧） [bar]	-1.00 ~ 3.21 bar
作動温度	-40 ~ 90 °C
質量 / メートル	0.520 kg/m
製品ファミリー	VSL
実現ホース種類	48-38

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.09.00031



発注データ アクセサリ 10.07.09.00031

Typ		本数
ホースクランプ	SSD 42-46 ST-VZ	10.07.10.00156
ホースクランプ	SSD 43-48 ST-VZ	10.07.10.00020
タケノコニップル	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.09.00031

2