

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 48-38 PU-DS-AS TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00031




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	29,0 mm
Color	Transparente
Longitud máx.	20,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 3,12 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Diámetro exterior D	48,00 mm
Diámetro interior d	38,00 mm

VSL 48-38 PU-DS-AS TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	48,00 mm
Diámetro interior d	38,00 mm

Datos de diseño VSL 48-38 PU-DS-AS TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00031

Art.-Nr.: 10.07.09.00031



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	29,0 mm
Longitud máx.	20,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 3,12 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Peso / metro	0,520 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	48-38

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00031



Pedir accesorios de datos 10.07.09.00031

Typ		n
Abrazadera de tubo	SSD 42-46 ST-VZ	10.07.10.00156
Abrazadera de tubo	SSD 43-48 ST-VZ	10.07.10.00020
Boquilla de tubo	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170

