





## Technische Daten

| Attribut                           | Wert                           |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Material Schlauch                  | PU, Drahtspirale, antistatisch |
| Verlegeradius min.                 | 25,0 mm                        |
| Farbe                              | Transparent                    |
| Länge max.                         | 20,00 m                        |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -1,00 ... 3,77 bar             |
| Einsatztemperatur                  | -40 ... 90 °C                  |
| Außendurchmesser D                 | 42,00 mm                       |
| Innendurchmesser d                 | 32,00 mm                       |

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.

Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle



## Konstruktionsdaten

| Attribut           | Wert     |
|--------------------|----------|
| Außendurchmesser D | 42,00 mm |
| Innendurchmesser d | 32,00 mm |

Konstruktionsdaten VSL 42-32 PU-DS-AS TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00036

**Technische Daten**

| Attribut                           | Wert                           |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Material Schlauch                  | PU, Drahtspirale, antistatisch |
| Verlegeradius min.                 | 25,0 mm                        |
| Länge max.                         | 20,00 m                        |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -1,00 ... 3,77 bar             |
| Einsatztemperatur                  | -40 ... 90 °C                  |
| Gewicht/Meter                      | 0,440 kg/m                     |
| Produktfamilie                     | VSL                            |
| Aufbau Schlauchtyp                 | 42-32                          |

Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.07.09.00036](http://www.schmalz.com/10.07.09.00036)

**Bestelldaten Zubehör 10.07.09.00036**

| Typ                      |                      | Artikelnummer  |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| Abdeckkappe (rechteckig) | KAPP 9 Band          | 20.12.01.00036 |
| Schlauchschele           | SSD 37-42 ST-VZ      | 10.07.10.00019 |
| Schlauchtülle            | ST G1-AG 32 MS-V     | 10.08.03.00168 |
| Schlauchtülle            | ST G1-1/4-AG 32 MS-V | 10.08.03.00169 |

