




技術資料

属性	価値
材質 ホース	PU
最小変形半径	100.0 mm
色	透明乳白色
グリップバーの長さは最大。	50.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 10.00 bar
作動温度	-20 ~ 90 °C
外径D	14.00 mm
内径d	11.00 mm

VSL 14-11 PU MI-TR

真空エア / 圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。ご注文時に長さをご指定下さい。

アクセサリ: ホースクランプ



デザインデータ

属性	価値
外径D	14.00 mm
内径d	11.00 mm

デザインデータ VSL 14-11 PU MI-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00038



技術資料

属性	価値
材質 ホース	PU
最小変形半径	100.0 mm
グリッパーの長さは最大。	50.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 10.00 bar
作動温度	-20 ~ 90 °C
質量 / メートル	0.069 kg/m
製品ファミリー	VSL
実現ホース種類	14-11

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.09.00038



発注データ アクセサリ 10.07.09.00038

Typ		本数
カバーキャップ (角型)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
ホースクランプ	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/2-AG 14	10.08.02.00300
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
T字型ワンタッチホースコネクタ	SVB-T 14	10.09.02.00046

