

Vakum hortumu (metre)

VSL 33-25 PVC-DS KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00041



VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

Vakum/basıncılı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Tel spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak	95,0 mm
Renk	Şeffaf-açık
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,85 ... 4,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-15 ... 65 °C
Dış çap D	33,00 mm
İç çap d	25,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	33,00 mm
İç çap d	25,00 mm



Tasarım verileri VSL 33-25 PVC-DS KL-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00041

Art.-Nr.: 10.07.09.00041

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Tel spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak	95,0 mm
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,85 ... 4,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-15 ... 65 °C
Ağırlık / Metre	0,510 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	33-25

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00041

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00041**

Typ		Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 23-35 ST-VZ	10.07.10.00161
Hortum kelepçesi	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Kapak (dikdörtgen)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Hortum manşonu	ST G1-AG 25 MS-V	10.08.03.00167
Hortum manşonu	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00166

