


Art.-Nr.: 10.07.09.00047




技術資料

材質 ホース	PU、螺旋ワイヤ付き、帯電防止
最小変形半径	17.0 mm
色	透明
グリップバーの長さは最大。	20.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-1.00 ~ 4.72 bar
作動温度	-40 ~ 90 °C
外径D	27.00 mm
内径d	20.00 mm

VSL 27-20 PU-DS-AS TR

真空エア / 圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。ご注文時に長さをご指定下さい。

アクセサリ: ホースクランプ



デザインデータ

外径D	27.00 mm
内径d	20.00 mm

デザインデータ VSL 27-20 PU-DS-AS TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00047



技術資料

材質 ホース	PU、螺旋ワイヤ付き、帯電防止
最小変形半径	17.0 mm
グリッパーの長さは最大。	20.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-1.00 ~ 4.72 bar
作動温度	-40 ~ 90 °C
質量 / メートル	0.230 kg/m
製品ファミリー	VSL
実現ホース種類	27-20

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。



発注データ アクセサリ 10.07.09.00047

Typ		本数
ホースクランプ	SSD 24-27 ST-VZ	10.07.10.00086
カバーキャップ (角型)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036

