


Tubo flexible de vacío (metro)

## VSL 27-20 PU-DS-AS TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00047




### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	17,0 mm
Color	Transparente
Longitud máx.	20,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 4,72 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Diámetro exterior D	27,00 mm
Diámetro interior d	20,00 mm

VSL 27-20 PU-DS-AS TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	27,00 mm
Diámetro interior d	20,00 mm

Datos de diseño VSL 27-20 PU-DS-AS TR



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00047](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00047)

1

# Tubo flexible de vacío (metro)

## VSL 27-20 PU-DS-AS TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00047



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	17,0 mm
Longitud máx.	20,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 4,72 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Peso / metro	0,230 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	27-20

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.07.09.00047](http://www.schmalz.com/10.07.09.00047)



### Pedir accesorios de datos 10.07.09.00047

Typ		n
Abrazadera de tubo	SSD 24-27 ST-VZ	10.07.10.00086
Tapa protectora (rectangular)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00047](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00047)