

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 85-75 PVC-PS GR



Art.-Nr.: 10.07.09.00048




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con spirale in PVC
Raggio di piegatura min.	114,0 mm
Colore	grigio
Lunghezza max.	10,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,29 ... 1,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 70 °C
Diametro esterno D	85,00 mm
Diametro interno d	75,00 mm

VSL 85-75 PVC-PS GR

Il tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

Accessori disponibili: fascetta



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	85,00 mm
Diametro interno d	75,00 mm

Dati di costruzione VSL 85-75 PVC-PS GR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00048

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Tubo flessibile per vuoto (metro)
VSL 85-75 PVC-PS GR



Art.-Nr.: 10.07.09.00048



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PVC con spirale in PVC
Raggio di piegatura min.	114,0 mm
Lunghezza max.	10,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,29 ... 1,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 70 °C
Peso / metro	0,920 kg/m
Famiglia di prodotti	VSL
Tipo di tubo flessibile di design	85-75

Nota: Pressione di esercizio: in riferimento al fluido e alla temperatura ambiente di + 20 °C. Raggio minimo di piegatura: riferito al lato interno della curva del tubo flessibile in stato statico. Lunghezza massima: indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.09.00048



Ordinare gli accessori dati 10.07.09.00048

Typ	codice articolo
Fascetta SSD 85-90 ST-VZ	10.07.10.00102



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00048