

Art.-Nr.: 10.07.09.00050




技術資料

属性	値
材質 ホース	PE
色	青
グリップバーの長さは最大。	100.00 m
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
外径D	12.00 mm
内径d	9.00 mm

VSL 12-9 PE BL

真空エア / 圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。ご注文時に長さをご指定下さい。

アクセサリ: ホースクランプ



デザインデータ

属性	値
外径D	12.00 mm
内径d	9.00 mm

デザインデータ VSL 12-9 PE BL



Art.-Nr.: 10.07.09.00050

技術資料

属性	価値
材質 ホース	PE
グリップバーの長さは最大。	100.00 m
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
質量 / メートル	0.457 kg/m
製品ファミリー	VSL
実現ホース種類	12-9

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.09.00050

発注データ アクセサリ 10.07.09.00050

Typ		本数
ホースクランプ	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
タケノコニップル	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
タケノコニップル	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
タケノコニップル	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
タケノコニップル	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/2-AG 12	10.08.02.00210
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/4-AG 12	10.09.02.00045
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/2-AG 12	10.08.02.00164
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
T字型ワンタッチホースコネクタ	SVB-T 12	10.09.02.00023