

Art.-Nr.: 10.07.09.00054




技術資料

属性	価値
材質 ホース	PU、螺旋ワイヤ付き、帯電防止
最小変形半径	66.0 mm
色	透明
グリップバーの長さは最大。	15.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.50 ~ 1.69 bar
作動温度	-40 ~ 90 °C
外径D	86.00 mm
内径d	75.00 mm

VSL 86-75 PU-DS-AS TR

真空エア / 圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。ご注文時に長さをご指定下さい。

アクセサリ: ホースクランプ



デザインデータ

属性	価値
外径D	86.00 mm
内径d	75.00 mm

デザインデータ VSL 86-75 PU-DS-AS TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00054



技術資料

属性	価値
材質 ホース	PU、螺旋ワイヤ付き、帯電防止
最小変形半径	66.0 mm
グリップの長さは最大。	15.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.50 ~ 1.69 bar
作動温度	-40 ~ 90 °C
質量 / メートル	1.050 kg/m
製品ファミリー	VSL
実現ホース種類	86-75

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.09.00054



発注データ アクセサリ 10.07.09.00054

Typ	本数
ホースクランプ	SSD 80-85 ST-VZ 10.07.10.00136

