

Vakum hortumu (metre)

VSL 87-75 PU-DS-AS HD



Art.-Nr.: 10.07.09.00061




VSL 87-75 PU-DS-AS HD

Vakum/basıncı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PU, tel spiral, antistatik
Bükme yarıçapı dak	195,0 mm
Uzunluk maks.	15,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-1,00 ... 2,36 bar
Çalışma sıcaklığı	-40 ... 90 °C
Dış çap D	87,00 mm
İç çap d	75,00 mm



Tasarım verileri VSL 87-75 PU-DS-AS HD

Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	87,00 mm
İç çap d	75,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00061

Art.-Nr.: 10.07.09.00061

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PU, tel spiral, antistatik
Bükme yarıçapı dak	195,0 mm
Uzunluk maks.	15,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-1,00 ... 2,36 bar
Çalışma sıcaklığı	-40 ... 90 °C
Ağırlık / Metre	1,460 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	87-75

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00061

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00061**

Typ	Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSD 85-90 ST-VZ
	10.07.10.00102

