

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 4-2.7 PA MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00063




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PA
Radio de flexión mín.	30,0 mm
Color	Lechoso-transparente
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 20,00 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Diámetro exterior D	4,00 mm
Diámetro interior d	2,70 mm

VSL 4-2.7 PA MI-TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	4,00 mm
Diámetro interior d	2,70 mm

Datos de diseño VSL 4-2.7 PA MI-TR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00063

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 4-2.7 PA MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00063



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PA
Radio de flexión mín.	30,0 mm
Longitud máx.	50,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 20,00 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Peso / metro	0,007 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	4-2.7

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00063



Pedir accesorios de datos 10.07.09.00063

Typ		n
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/4-AG 4	10.08.02.00203
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Enchufe rápido recto	STVI-GE G1/4-IG 4	10.08.02.00152
Enchufe rápido recto	STVI-GE G1/8-IG 4	10.08.02.00149
Conector rápido en T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Conector rápido en T	STV-T M5-AG 4	10.09.02.00038
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 4	10.08.02.00157
Conector rápido acodado	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Conector rápido acodado	STV-WF G1/4-AG 4	10.08.02.00167
Conector rápido acodado	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Conector rápido acodado	STV-WF M5-AG 4	10.08.02.00165
Conexión en T	SVB-T 4	10.09.02.00020



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00063