

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 71-60 PU-DS-AS TR HD



Art.-Nr.: 10.07.09.00065




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	156,0 mm
Color	Transparente
Longitud máx.	15,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 2,92 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Diámetro exterior D	71,00 mm
Diámetro interior d	60,00 mm

VSL 71-60 PU-DS-AS TR HD

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	71,00 mm
Diámetro interior d	60,00 mm

Datos de diseño VSL 71-60 PU-DS-AS TR HD



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00065

1

Art.-Nr.: 10.07.09.00065



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	156,0 mm
Longitud máx.	15,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 2,92 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Peso / metro	1,180 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	71-60

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00065



Pedir accesorios de datos 10.07.09.00065

Typ		n
Abrazadera de tubo	SSD 65-70 ST-VZ	10.07.10.00098

