

Art.-Nr.: 10.07.09.00084




技術資料

材質 ホース	PU
最小変形半径	60.0 mm
色	透明乳白色
グリップバーの長さは最大。	50.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 10.00 bar
作動温度	-40 ~ 85 °C
外径D	10.00 mm
内径d	7.00 mm

VSL 10-7 PU MI-TR

真空エア / 圧縮エアホース VSLは希望の長さで納入されます。ご注文時に長さをご指定下さい。

アクセサリ: ホースクランプ



デザインデータ

外径D	10.00 mm
内径d	7.00 mm

デザインデータ VSL 10-7 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00084



材質 ホース	PU
最小変形半径	60.0 mm
グリッパーの長さは最大。	50.00 m
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 10.00 bar
作動温度	-40 ~ 85 °C
質量 / メートル	0.048 kg/m
製品ファミリー	VSL
実現ホース種類	10-7

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。



発注データ アクセサリ 10.07.09.00084

Typ		本数
ホースクランプ	SSB 8-12 ST-VZ	10.07.10.00158
ホースクランプ	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/2-AG 10	10.08.02.00253
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/4-IG 10	10.08.02.00260
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/4-AG 10	10.09.02.00044
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/2-AG 10	10.08.02.00256
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/4-AG 10	10.08.02.00258
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G3/8-AG 10	10.08.02.00259
T字型ワンタッチホースコネクタ	SVB-T 10	10.09.02.00025

