




VSL 111-100 PU-DS-AS TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	83,0 mm
Color	Transparente
Longitud máx.	10,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,39 ... 1,27 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Diámetro exterior D	111,00 mm
Diámetro interior d	100,00 mm



Datos de diseño VSL 111-100 PU-DS-AS TR

Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	111,00 mm
Diámetro interior d	100,00 mm



Art.-Nr.: 10.07.09.00092



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	83,0 mm
Longitud máx.	10,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,39 ... 1,27 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Peso / metro	1,490 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	111-100

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00092



Datos de pedido accesorios 10.07.09.00092

Typ	Número de artículo
Abrazadera de tubo	SSB 112-125 ST-VZ
	10.07.10.00025

