


# クランプ付きロボットフランジ SXT-RF-CL-D-125-60



Art.-Nr.: 10.07.13.00008




## 技術資料

属性	価値
材質	アルミ
構築用	パイプ 2 x 60
グripperの長さ L	460.00 mm
幅B	360.00 mm
Dmk	125.0 mm

SXT-RF-CL-D-125-60

ロボットフランジ SXT-RF-CLは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: パイプ SXT-RT



デザインデータ SXT-RF-CL-D-125-60

## デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L	460.00 mm
幅B	360.00 mm
高さ H1	135.00 mm
高さ H2	93.00 mm
外径 D2	100.0 mm
内径 d1	11.5 mm
d2	10.0 mm
内径 d	60.00 mm
Dmk	125.0 mm
高さ H3	3.00 mm



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00008](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00008)

1

# クランプ付きロボットフランジ SXT-RF-CL-D-125-60



Art.-Nr.: 10.07.13.00008

## 技術資料

属性	値
質量	12.780 kg
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT-RF-CL
デザイン	ダブル

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.07.13.00008](http://www.schmalz.co.jp/10.07.13.00008)