

Art.-Nr.: 10.07.13.00013



技術資料

属性	価値
接続本数	3
材質	アルミ
呼び寸法	40 mm
デザイン	メネジ


SXT-QC-CON-40-F-3

クイックチェンジカプラ SXT-QC-CONは、個別の製品として納品されます。
 ↳ ツーリング側とロボット側の製品をそれぞれご注文いただき、組み合わせて使用します。

- クイックチェンジカプラ SXT-QC-CON M (ツーリング接続側)
- クイックチェンジカプラ SXT-QC-CON F (ロボット接続側)

重要: フィードスルーの数とパイプ径の組み合わせは発注データをご参照ください。

アクセサリ: ワンタッチホスコネクタ STV-GE



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	159.70 mm
グリッパーの長さ L2	20.00 mm
グリッパーの長さ L	133.00 mm
幅 B1	109.00 mm
幅 B	85.00 mm
高さ H	85.00 mm
内径 d	11.00 mm
スレッド G1	G1/8"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	60.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	60.0 mm

デザインデータ SXT-QC-CON-40-F-3



Art.-Nr.: 10.07.13.00013



技術資料

属性	価値
接続本数	3
質量	1.695 kg
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	メネジ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00013



データアクセサリを注文する 10.07.13.00013

Typ	製品コード
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 8 10.08.02.00206

