

Art.-Nr.: 10.07.13.00015



技術資料

属性	価値
接続本数	3
材質	アルミ
呼び寸法	60 mm
デザイン	メネジ

SXT-QC-CON-60-F-3

クイックチェンジカブラ SXT-QC-CONは、個別の製品として納品されます。
/> ツーリング側とロボット側の製品をそれぞれご注文いただき、組み合わせて使用します。


- クイックチェンジカブラ SXT-QC-CON M (ツーリング接続側)
- クイックチェンジカブラ SXT-QC-CON F (ロボット接続側)

重要: フィードスルーの数とパイプ径の組み合わせは発注データをご参照ください。

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ STV-GE



Art.-Nr.: 10.07.13.00015



デザインデータ SXT-QC-CON-60-F-3

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	210.70 mm
グリップバーの長さ L2	15.00 mm
グリップバーの長さ L	189.00 mm
幅B1	165.00 mm
幅B	120.00 mm
高さ H	120.00 mm
内径d	11.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
吸込み穴用真空カートリッジのビット Y1	90.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのビット X1	90.0 mm



技術資料

属性	価値
接続本数	3
質量	4.855 kg
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	メネジ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00015



データアクセサリを注文する 10.07.13.00015

Typ	製品コード
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 10
	10.08.02.00251


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00015