

Quick-Change Connection  
**SXT-QC-CON-40-M-3**



Art.-Nr.: 10.07.13.00018



### Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de connexions	3
Matière	Aluminium
Taille	40 mm
Forme	Mâle


SXT-QC-CON-40-M-3

Les baïonnettes à changement rapide du robot SXT-QC-CON sont livrés comme un produit prêt à être raccordé. Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un système de changement rapide complet :

- Baïonnette à changement rapide du robot de type SXT-QC-CON M (connexion d'outillage)
- Baïonnette à changement rapide du robot de type SXT-QC-CON F (connexion de robot)

Important : le diamètre des tuyaux et le nombre de traversées pneumatiques doivent correspondre.

Accessoires disponibles : raccords filetés rapides STV-GE



### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	111,00 mm
Longueur L	156,50 mm
Hauteur H1	96,50 mm
Diamètre extérieur D	68,30 mm
Diamètre intérieur d	40,00 mm
Filetage G1	G 1/8" - F

Données de construction SXT-QC-CON-40-M-3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00018](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00018)

1

Quick-Change Connection  
**SXT-QC-CON-40-M-3**



Art.-Nr.: 10.07.13.00018



### Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de connexions	3
Poids propre	0,545 kg
Matière	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Mâle



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.13.00018](http://www.schmalz.com/10.07.13.00018)



### Données de commande des accessoires 10.07.13.00018

Typ		num
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00018](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00018)