

Quick-Change Connection
SXT-QC-CON-40-M-3



Art.-Nr.: 10.07.13.00018



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|-----------------------|-----------|
| Numero di connessioni | 3 |
| Materiale | Alluminio |
| Diametro nominale | 40 mm |
| Forma | Maschio |


SXT-QC-CON-40-M-3

Le baionette a cambio rapido robot SXT-QC-CON viene fornito come prodotto finito per connessione.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un sistema di cambio rapido completo:

- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON M (utensili di collegamento)
- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON F (collegamento robot)

Importante: Il diametro del tubo e il numero di passanti pneumatici devono corrispondere.

Accessori disponibili: Raccordi a pressione STV-GE



Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza L2 | 111,00 mm |
| Lunghezza L | 156,50 mm |
| Altezza H1 | 96,50 mm |
| Diametro esterno D | 68,30 mm |
| Diametro interno d | 40,00 mm |
| Filettatura G1 | G 1/8"-IG |

Dati di costruzione SXT-QC-CON-40-M-3



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00018

1

Quick-Change Connection
SXT-QC-CON-40-M-3



Art.-Nr.: 10.07.13.00018



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|-----------------------|-----------|
| Numero di connessioni | 3 |
| Peso | 0,545 kg |
| Materiale | Alluminio |
| Famiglia di prodotti | SXT |
| Forma | Maschio |



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00018



Ordinare gli accessori dati 10.07.13.00018

| Typ | | codice articolo |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| Raccordo a innesto diritto | STV-GE G1/8-AG 8 | 10.08.02.00206 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00018