

Art.-Nr.: 10.07.13.00018



技術資料

属性	価値
接続本数	3
材質	アルミ
呼び寸法	40 mm
デザイン	オネジ


SXT-QC-CON-40-M-3

クイックチェンジカプラ SXT-QC-CONは、個別の製品として納品されます。
 ↳ ツーリング側とロボット側の製品をそれぞれご注文いただき、組み合わせて使用します。

- クイックチェンジカプラ SXT-QC-CON M (ツーリング接続側)
- クイックチェンジカプラ SXT-QC-CON F (ロボット接続側)

重要: フィードスルーの数とパイプ径の組み合わせは発注データをご参照ください。

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ STV-GE



デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L2	111.00 mm
グリップの長さ L	156.50 mm
高さ H1	96.50 mm
外径 D	68.30 mm
内径 d	40.00 mm
スレッド G1	G1/8"-F

デザインデータ SXT-QC-CON-40-M-3



Art.-Nr.: 10.07.13.00018



技術資料

属性	値
接続本数	3
質量	0.545 kg
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	オネジ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00018



データアクセサリーを注文する 10.07.13.00018

Typ	製品コード	
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206

