

Art.-Nr.: 10.07.13.00020



技術資料

属性	価値
材質	アルミ
呼び寸法	60 mm
デザイン	オネジ、延長チューブクランプ


SXT-QC-CON-60-MB

クイックチェンジカプラ SXT-QC-CONは、個別の製品として納品されます。
 ↳ ツーリング側とロボット側の製品をそれぞれご注文いただき、組み合わせて使用します。

- クイックチェンジカプラ SXT-QC-CON M (ツーリング接続側)
- クイックチェンジカプラ SXT-QC-CON F (ロボット接続側)

重要: フィードスルーの数とパイプ径の組み合わせは発注データをご参照ください。

アクセサリ: ワンタッチホスコネクタ STV-GE



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	190.60 mm
グリッパーの長さ L	232.30 mm
高さ H1	151.00 mm
外径 D	95.00 mm
内径 d	60.00 mm
呼び寸法	60 mm

デザインデータ SXT-QC-CON-60-MB



Art.-Nr.: 10.07.13.00020



技術資料

属性	価値
質量	1.900 kg
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	オネジ、延長チューブクランプ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00020



発注データ アクセサリ 10.07.13.00020

Typ	本数
クイックチェンジ接続 SXT-QC-CON-60-F	10.07.13.00014



発注データ スペアパーツ 10.07.13.00020

Typ	本数
アクセサリ SXT-QC-CON ZUB 60 M3	10.07.13.00264
アクセサリ SXT-QC-CON ZUB 60 M6	10.07.13.00259

