



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Longueur L	110,80 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Forme	Braquet d'engrenage des deux côtés

SXT-EXT-GB2-110


Les rallonges (dentées) SXT-EXT sont livrés en pièces détachées.

Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un assemblage complet :

- Composant M (gris) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
- Composant F (noir) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
- Kit de montage SXT - composé de vis, de rondelles et de ressorts

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	85,80 mm
Longueur L	110,80 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre de la tête Dk	35,0 mm
Filetage G1	M8-F



Données de construction SXT-EXT-GB2-110

Art.-Nr.: 10.07.13.00037

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	150,00 g
Matériau	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Braquet d'engrenage des deux côtés

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00037

**Données de commande accessoires 10.07.13.00037**

Typ		Nombre d'article
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-F-D40	10.07.13.00115
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-F-1IN	10.07.13.00191
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
contre-angle (verrouillé)	SXT-ANG-GB2-F	10.07.13.00121
contre-angle (verrouillé)	SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120
Jeu d'assemblage	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30	10.07.13.00173
Jeu d'assemblage	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50	10.07.13.00175
Jeu d'assemblage	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60	10.07.13.00177
Jeu d'assemblage	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70	10.07.13.00179

