



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Longitud L	120,80 mm
Diámetro exterior D	25,00 mm
Forma	Freno de engranaje en ambos lados

SXT-EXT-GB2-120


Las extensiones (dentadas) SXT-EXT se suministran como piezas individuales.

Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un montaje completo:

- Componente M (gris) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
- Componente F (negro) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
- Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	95,80 mm
Longitud L	120,80 mm
Diámetro exterior D	25,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	35,0 mm
Rosca G1	M8-HE



Datos de diseño SXT-EXT-GB2-120



Art.-Nr.: 10.07.13.00038

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	160,00 g
Material	Aluminio
Familia de productos	SXT
Forma	Freno de engranaje en ambos lados

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.13.00038

**Datos de pedido accesorios 10.07.13.00038**

Typ		Número de artículo
Conexión (enclavada)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
Conexión (enclavada)	SXT-CON-GB-F-D40	10.07.13.00115
Conexión (enclavada)	SXT-CON-GB-F-1IN	10.07.13.00191
Conexión (enclavada)	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
Conexión (enclavada)	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
Conexión (enclavada)	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
Conexión (enclavada)	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
Conexión (enclavada)	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
Conexión (enclavada)	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
contra-ángulo (enclavada)	SXT-ANG-GB2-F	10.07.13.00121
contra-ángulo (enclavada)	SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120
Juego de montaje	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30	10.07.13.00173
Juego de montaje	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50	10.07.13.00175
Juego de montaje	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60	10.07.13.00177
Juego de montaje	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70	10.07.13.00179

