

エクステンション (ギア付き) SXT-EXT-GB2-160



Art.-Nr.: 10.07.13.00042



技術資料

材質	アルミ
グリップバーの長さ L	160.80 mm
外径D	25.00 mm
デザイン	両側ギアブラケット


SXT-EXT-GB2-160

ギア式パイプ SXT-EXT-GBは個別の製品として納品されます。
/>ギア式パイプは下記製品と組み合わせて使用します。

- ギア式クランプ SXT-CON-GB-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴)
- ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴)
- 取付用アクセサリセット: ネジ、ワッシャー、スプリング

デザインデータ

グリップバーの長さ L2	135.80 mm
グリップバーの長さ L	160.80 mm
外径D	25.00 mm
ヘッド径 Dk	35.0 mm
スレッドG1	M8-F



デザインデータ SXT-EXT-GB2-160




WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00042

エクステンション（ギア付き）
SXT-EXT-GB2-160



Art.-Nr.: 10.07.13.00042



技術資料

質量	190.00 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	両側ギアブラケット



発注データ アクセサリ **10.07.13.00042**

Typ		本数
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-F-D40	10.07.13.00115
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-F-1IN	10.07.13.00191
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
アルミツールリング用ギア式角度調整 パーツ	SXT-ANG-GB2-F	10.07.13.00121
アルミツールリング用ギア式角度調整 パーツ	SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30	10.07.13.00173
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50	10.07.13.00175
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60	10.07.13.00177
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70	10.07.13.00179



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00042