

エクステンション付きクランプ SXT-CL-EXT-A2-175-F25



Art.-Nr.: 10.07.13.00077




技術資料

材質	アルミ
外径D	25.00 mm
内径d	19.00 mm
接続1	溝付きボルト Ø19 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	176.0 mm

SXT-CL-EXT-A2-175-F25

延長クランプ SXT-CL-EXTは、すぐに接続できる製品として納品されます。



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	223.50 mm
グリッパーの長さ L2	125.00 mm
グリッパーの長さ L	215.50 mm
幅B	25.00 mm
高さ H1	71.00 mm
高さ H2	19.50 mm
外径D	25.00 mm
内径d	19.00 mm
高さ H3	12.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	176.0 mm

デザインデータ SXT-CL-EXT-A2-175-F25



技術資料

質量	375.00 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	メネジ



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00077